

# Autowave Multi Color Additive


ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

## Beskrivning


Särskild tillsats som används tillsammans med Autowave MM för design, tejpning och flerfärgslackering.



Skaka försiktigt Autowave toners före användning



100 Autowave  
10 Autowave Multi Color Additive



100 Autowave + MCA  
0-20 Activator WB



Använd Sikkens blandningssticka  
# 14 Blå




Färgmunstycke:  
1.2-1.4 mm

Spruttryck:  
(1.7-2.1 bar) vid sprutpistolens luftintag  
HVLP max 0.7 bar vid luftmunstycket




Sprutning av metallic-kulörer:  
2-3 x 1 skikt  
Fullt skikt – Mellanskikt – Dimskikt

Sprutning av solida kulörer:  
2 x 1 skikt



Mellan skikten:  
Avlufta tills helt matt yta vid 25°C

Före klarlack:  
15 minuter vid 25°C



Klarlack  
Se TDS för respektive klarlack.



Använd lämplig skyddsutrustning  
Akzo Nobel Car Refinishes rekommenderar användning av friskluftsmask.

# Autowave Multi Color Additive

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

## Beskrivning

Särskild tillsats som används tillsammans med Autowave MM för design, tejpning och flerfärgslackering.

## Produkt och tillbehör

Autowave Multi Color Additive

## Kemisk basråvara

Isocyanat harts

## Blandningsförhållande

Tillsätt 10 vikt% Autowave Multi Color Additive till färdigblandad Autowave.  
Använd våg för högsta noggrannhet.  
Rör om noggrant. Tillsätt sedan önskad mängd Activator WB och rör om noggrant igen.

## Brukstid

1,5 - 2 timmar

## Bearbetning

Se TDS 5.0.2 för Autowave.

## Tejpning/maskering

- Autowave i kombination med 10% Autowave Multi Color Additive ger en hårdare yta och underlättar tejpning.
- Ökad temperatur i kombination med ökad luftväxling förbättrar förutsättningarna för tejpning/maskering.
- Låt objektet svalna av till omgivande temperatur före tejpning/maskering.
- 3M 4737T Finline Tape rekommenderas för tejpning/randning på Autowave MM.

## Förvaring

Förvara nya produkter i obruten förpackning, och öppnade produkter med väl förslutet lock mellan 10°C och 35°C. Undvik för stora fluktuationer i temperatur.

- Optimal förvaringstemperatur för öppnade förpackningar är ±20°C.
- Se TDS S9.01.02 Lagringstid CR-produkter

**Akzo Nobel Car Refinishes AB**  
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö  
Tel: +46 (0)8 503 04 100

## ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

**Viktig information:** Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

### Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)